

# N'IMPORTE QUELLE TUILE.

# N'IMPORTE OÙ.

# N'IMPORTE QUAND.

## ULTIMATE 6 PLUS APPORTE L'ULTIME DE LA VERSATILITÉ.



**Un plus grand  
temps de travail  
pour plus d'efficacité  
d'installation**



**Application du coulis  
seulement 6 heures  
après l'installation  
des tuiles**



**Procure une  
grande facilité  
d'application  
à la truelle**



**Très bonnes  
caractéristiques  
anti-glissement et  
anti-affaissement**



Ultimate 6 Plus est un mortier à haute performance, modifié aux polymères, qui offre une facilité d'utilisation et une grande couverture avec un minimum d'efforts. Ce mortier très versatile peut être utilisé dans 98% de vos travaux en installant des plus petites aux plus grandes des tuiles. Pas de stress. Pas d'affaissement. Pas de glissement. Pas de double encollage. Pas de bulle.



**Visitez [TECspecialty.com](http://TECspecialty.com)**

Le Ultimate 6 Plus de TEC<sup>MD</sup> est un mortier plein contact (couverture complète) modifié aux polymères de haute performance pour l'installation de carreaux de céramique, de porcelaine et de pierre naturelle. Contrairement aux autres mortiers, Ultimate 6 Plus présente une combinaison unique de caractéristiques permettant le jointoiment en 6 heures tout en offrant un temps ouvert prolongé. Il est idéal pour l'installation des carreaux / dalles de porcelaine calibrées et les carreaux plus lourds de grandes dimensions. Ultimate 6 Plus réduit considérablement le besoin d'appliquer du mortier au dos des carreaux et offre des caractéristiques exceptionnelles de résistance au glissement et sans affaissement pour les applications sur les murs et les planchers. Pour obtenir des détails à propos des garanties des produits ou systèmes TEC<sup>MD</sup>, contactez votre représentant ou visitez [tecspecialty.com/fr-ca](https://tecspecialty.com/fr-ca).



Idéal pour les installations des carreaux / dalles de porcelaine calibrées et les carreaux plus lourds de grandes dimensions



Temps ouvert prolongé / Jointoiment après 6 heures



Transfert supérieur - pleine couverture avec un minimum d'effort

## Avantages et caractéristiques clés

- Maintenant approuvé pour les applications intérieures sur verre avec exposition intermittente à l'eau, y compris les systèmes de douche (Consulter la fiche signalétique du produit)
- Approuvé pour la prise et le revêtement de carreaux sous et sur les membranes de désolidarisation
- Résiste au glissement pour les installations murales et à l'affaissement pour les installations au sol
- Le mélange prend une consistance extrêmement lisse et crémeuse, offrant une maniabilité supérieure
- Dépasse les exigences des normes ANSI A118.4TE et A118.11
- Utilisation intérieure/extérieure

## Emballage

Sacs imperméables de 18,14 kg (40 lb)  
Sacs en plastique de 18,14 kg (40 lb)

Code de produit 15036116  
Code de produit 15030010

## Rendement

Le rendement variera selon l'état du substrat. La taille de truelle exigée variera selon la dimension et le type des carreaux, et la planéité du substrat. Sélectionnez une taille de truelle qui assurera une couverture intégrale. Les chiffres ci-dessous sont publiés uniquement à titre informatif.

Taille de truelle	Rendement approximatif par 18,14 kg (40 lb)
Truelle à dents en V de 6 x 4,7 mm (¼ x ¾ po)	16,9-19,0 m <sup>2</sup> (182-204 pi <sup>2</sup> )
Truelle à dents carrées de 6 x 6 x 6 mm (¼ x ¼ x ¼ po)	8,4-9,5 m <sup>2</sup> (91-102 pi <sup>2</sup> )
Truelle à dents carrées de 6 x 9 x 6 mm (¼ x ¾ x ¼ po)	7,0-7,9 m <sup>2</sup> (75-85 pi <sup>2</sup> )
Truelle à dents carrées de 9 x 9 x 9 mm (¾ x ¾ x ¾ po)	5,6-6,3 m <sup>2</sup> (60-68 pi <sup>2</sup> )
Truelle à encoches obliques de ¾ po	4,2-4,7 m <sup>2</sup> (45-51 pi <sup>2</sup> )
Dans le but d'améliorer la couverture obtenue par les installateurs, TEC Specialty ne recommande pas l'utilisation d'une truelle dentelée de ½" x ½" en raison des difficultés rencontrées pour affaisser complètement les crêtes. À la place, il est possible d'utiliser une encoche inclinée de ¾ po. Si l'on utilise une truelle à encoches de ½" x ½", la couverture d'une encoche oblique de ¾" est similaire pour le calcul des matériaux.	
Truelle à dents arrondies de 19 x 14 x 9 mm (¾ x ⅝ x ⅜ po)	2,8-3,2 m <sup>2</sup> (30-34 pi <sup>2</sup> )
Truelle à dents euro	2,4-3,1 m <sup>2</sup> (26-33,5 pi <sup>2</sup> )*
Truelle à dents inclinées de 6 mm (¼ po)	2,3-2,8 m <sup>2</sup> (25-30 pi <sup>2</sup> )*

\*En fonction de l'application sur le substrat et le dos du carreau

Conforme aux normes du LEED v4 – Intérieur à faible émission.  
Conforme avec la méthode normalisée (CDPH) v. 1.2 Émissions de COV.



## Substrats convenables

Lorsque correctement préparés, les substrats convenables comprennent :

- Béton durci, lits de mortier durcis, briques et maçonnerie (installations intérieure ou extérieure)
- Contreplaqué marqué APA de catégorie Exposure 1 [catégorie pour sous-couches ou meilleure; deux couches, au moins 1 1/8 po (28 mm) d'épaisseur totale pour solives de 40 cm (16 po) centre à centre, planchers intérieurs seulement]
- Panneaux de plâtre (murs intérieurs secs seulement)
- Panneaux de plâtre hydrofuges (c.-à-d. : murs intérieurs seulement, uniquement imperméables au contact intermittent de l'eau)
- Panneaux d'appui cimentaires (PAC) ou en fibre de verre
- Carreaux de céramique et pierre naturelle existants, à condition d'être bien collés sur un substrat approuvé
- Tuiles de vinyle composé (TVC), carreaux d'asphalte, linoléum ou revêtement de vinyle en feuille non coussiné, à condition qu'il n'existe qu'une seule couche, bien collée à un substrat approuvé et correctement préparé
- Résidu d'adhésif (sauf adhésif collant au toucher ou sensible à la pression)
- Membranes de désolidarisation

## Données techniques

### Propriétés physiques

Description	
État physique	Poudre sèche
Couleur	Blanc
Durée d'emploi	2 à 3 heures
Durcissement initial [à 22 °C (72 °F)]	6 heures
Durcissement final	21 jours
Classification de circulation piétonnière (ASTM C627)	Résidentielle à commerciale extra lourde (selon le substrat)
Entreposage	Ranger dans un endroit frais et sec. Ne pas entreposer les contenants ouverts.
Durée limite de stockage	Maximum d'un (1) an à compter de sa date de fabrication, dans un contenant non ouvert et convenablement rangé.

Pour en savoir davantage,  
visitez [TECSpecialty.com/fr-ca](https://tecspecialty.com/fr-ca)



TEC Specialty Products LLC | 1105 South Frontenac Street, Aurora, IL 60504-6451



@TECInstallationSystems



tecspecialtyproducts



TECInstallationSystems



TEC Installation Systems